


# VOT.280A

高さ 295mm

裏サンド名入れ範囲  
(外形 -5mm)

裏サンドブラストにて  
ベタや柄を製品の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です




光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

# VOT.280B

高さ 260mm

裏サンド名入れ範囲  
(外形 -5mm)

裏サンドブラストにて  
ベタや柄を製品の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です




光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

# VOT.280C

高さ 225mm

裏サンド名入れ範囲  
(外形 -5mm)

裏サンドブラストにて  
ベタや柄を製品の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。