


VOT.281A

高さ 230mm

裏サンド名入れ範囲
(外形 -5mm)

裏サンドブラストにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です




光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

VOT.281B

高さ 210mm

裏サンド名入れ範囲
(外形 -5mm)

裏サンドブラストにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です



光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

裏サンド名入れ範囲
(外形 -5mm)

裏サンドブラストにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です

