


VOS.309A

φ 200 mm

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

裏サンドブラストにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です




VOS.309B

φ 180 mm

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

裏サンドブラストにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です



VOS.309C

φ 150 mm

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

裏サンドブラストにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です

