



VOT.102-箔真A

H250mm

金箔

ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)



光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


front

side

VOT.102-箔真B

H210mm

金箔



光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


front

side

VOT.102-箔真C


H185mm

金箔



ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)



光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


front

side

VOT.102-箔真D

H155mm

金箔



光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

front

side


VOT.102-箔真A

H250mm

プラチナ箔

ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)



光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

front

side

VOT.102-箔真B


H210mm

プラチナ箔



ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)



光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

front

side

VOT.102-箔真C


H185mm

プラチナ箔



ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)



光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


front

side

VOT.102-箔真D


H155mm

プラチナ箔



サンドブラストやFCDPにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)



光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

front

side



VOT.102-箔真A

H250mm

銅箔

ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)



光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


front

side

VOT.102-箔真B

H210mm

銅箔



光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


front

side

VOT.102-箔真C


H185mm

銅箔



ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)



光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


front

side

VOT.102-箔真D

H155mm

銅箔



光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

front

side