

VOT.200


SIZE:85mm×80mm

上部名入れ面-水平図
(A~F共通サイズ)

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

表サンドブラストにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です



VOT.200A


高さ 250mm

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

※上部名入れ面は全サイズ共通

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

表サンドブラストにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です



VOT.200B


高さ 230mm

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

※上部名入れ面は全サイズ共通

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

表サンドブラストにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です



VOT.200C


高さ 200mm

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

※上部名入れ面は全サイズ共通

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

表サンドブラストにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です



VOT.200D


高さ 170mm

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

※上部名入れ面は全サイズ共通

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

表サンドブラストにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です



VOT.200E


高さ 150mm

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

※上部名入れ面は全サイズ共通

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

表サンドブラストにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です



VOT.200F

高さ 130mm

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

※上部名入れ面は全サイズ共通

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

表サンドブラストにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です

