

# VOT.210 LL


光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 310mm



基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

FCDPにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210 L


光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 275mm



基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

FCDPにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210A


高さ 240mm

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。



基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

FCDPにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210B


高さ 215mm

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。



基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

FCDPにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210C


高さ 190mm

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。



基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

FCDPにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210D


高さ 165mm

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。



基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

FCDPにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210E


高さ 140mm

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。



基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

FCDPにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210F


高さ 120mm

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。



基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

FCDPにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210G


高さ 100mm

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。



基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

FCDPにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210 LL

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 310mm




- ディープゴールド

レーザーホワイト
- ディープシルバー

ブラック
- ディープブロンズ

※ 上記の色の中から 1 色お選びください。

ワンカラーDP名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)



# VOT.210 L

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 275mm




- ディープゴールド

レーザーホワイト
- ディープシルバー

ブラック
- ディープブロンズ

※ 上記の色の中から1色お選びください。

ワンカラーDP名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)



# VOT.210A

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 240mm



|                                                                                     |          |                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | ディープゴールド |  | レーザーホワイト |
|  | ディープシルバー |  | ブラック     |
|  | ディープブロンズ |                                                                                     |          |

☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

ワンカラーDP名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)



# VOT.210B

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 215mm



- |          |          |
|----------|----------|
| ディープゴールド | レーザーホワイト |
| ディープシルバー | ブラック     |
| ディープブロンズ |          |

☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

ワンカラーDP名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)



# VOT.210C

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 190mm



- |          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| ディープゴールド | <input type="checkbox"/> レーザーホワイト        |
| ディープシルバー | <input checked="" type="checkbox"/> ブラック |
| ディープブロンズ |                                          |

☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

ワンカラーDP名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)



# VOT.210D

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 165mm



|          |          |
|----------|----------|
| ディープゴールド | レーザーホワイト |
| ディープシルバー | ブラック     |
| ディープブロンズ |          |

☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

ワンカラーDP名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)



# VOT.210E

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 140mm



|          |          |
|----------|----------|
| ディープゴールド | レーザーホワイト |
| ディープシルバー | ブラック     |
| ディープブロンズ |          |

☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

ワンカラーDP名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)



# VOT.210F

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 120mm



|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| ディープゴールド | <input type="checkbox"/> レーザーホワイト        |
| ディープシルバー | <input checked="" type="checkbox"/> ブラック |
| ディープブロンズ |                                          |

☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

ワンカラーDP名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)



# VOT.210G

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 100mm



- |          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| ディープゴールド | <input type="checkbox"/> レーザーホワイト        |
| ディープシルバー | <input checked="" type="checkbox"/> ブラック |
| ディープブロンズ |                                          |

☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

ワンカラーDP名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)



# VOT.210 LL

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 310mm




- 金色
- 銀色
- 銅色

※ 上記の色の中から1色お選びください。

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

表デジタル箔にてベタや柄を  
平面部分の端まで入れる場合は  
表面の外形 +5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210 L

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 275mm




- 金色
- 銀色
- 銅色

※ 上記の色の中から1色お選びください。

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

表デジタル箔にてベタや柄を  
平面部分の端まで入れる場合は  
表面の外形 +5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210A

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 240mm



☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

表デジタル箔にてベタや柄を  
平面部分の端まで入れる場合は  
表面の外形 +5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210B

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 215mm



☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

表デジタル箔にてベタや柄を  
平面部分の端まで入れる場合は  
表面の外形 +5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210C

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 190mm



☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

表デジタル箔にてベタや柄を  
平面部分の端まで入れる場合は  
表面の外形 +5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210D

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 165mm



☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

表デジタル箔にてベタや柄を  
平面部分の端まで入れる場合は  
表面の外形 +5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210E

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 140mm



☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

表デジタル箔にてベタや柄を  
平面部分の端まで入れる場合は  
表面の外形 +5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210F

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 120mm



☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

表デジタル箔にてベタや柄を  
平面部分の端まで入れる場合は  
表面の外形 +5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210G

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 100mm



☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

表デジタル箔にてベタや柄を  
平面部分の端まで入れる場合は  
表面の外形 +5mm程度の  
塗り足しが必要です




# VOT.210 LL

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 310mm



2D加工名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)




# VOT.210 L

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 275mm



2D加工名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)




# VOT.210A

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 240mm



2D加工名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)




# VOT.210B

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 215mm



2D加工名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)




# VOT.210C

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 190mm



2D加工名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)




# VOT.210D

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 165mm



2D加工名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)




# VOT.210E

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 140mm



2D加工名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)




# VOT.210F

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 120mm



2D加工名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)




# VOT.210G

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 100mm



2D加工名入れ・柄範囲  
(外形 -5mm)



# VOT.210 LL


光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 310mm



基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

サンドブラストにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210 L


光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 275mm



基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

サンドブラストにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210A


高さ 240mm

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

サンド  
加工

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

サンドブラストにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210B


高さ 215mm

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

サンド  
加工

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

サンドブラストにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210C


高さ 190mm

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

サンド  
加工

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

サンドブラストにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210D


高さ 165mm

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

サンド  
加工

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

サンドブラストにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210E


高さ 140mm

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

サンド  
加工

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

サンドブラストにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210F


高さ 120mm

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

サンド  
加工

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

サンドブラストにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です



# VOT.210G

光学ガラス製製品は手加工のため、  
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 100mm

サンド  
加工

基本名入れ範囲  
(外形 -5mm)

サンドブラストにてベタや柄を  
平面部分の端まで  
入れる場合は+5mm程度の  
塗り足しが必要です

